


E11746



Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0010H19



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 63 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	8
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	2239
Dimensões	[mm]	51 x 26 x 70
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Máx. torque de aperto	[Nm]	2
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	máx. 2 m/s
	ciclos de curvatura	> 500000
	esforço de torção	± 30 °/m
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E11746



Cabo de conexão com soquete


ADOAK190MSS0010H19

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado





Cabo de conexão com soquete

ADOAK190MSS0010H19

Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo