


E11761



Cabo em Y

YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	195,8
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Material da vedação		FKM
Quantidade de slots do distribuidor central		2

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo em Y


YDOAH040MSS0002H04STGH050MSS

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado

