




Cabo em Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC431
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	111,5
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Material da vedação		plástico
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Cabo em Y

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

conexão elétrica


cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: plástico; Contatos: dourado

