


E11763



Cabo em Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 68

Dados mecânicos

Peso [g] 0,173

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Material da vedação plástico

Quantidade de slots do distribuidor central 2

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11763



Cabo em Y

YDOGH040MSS0002H04STGH050MSS

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: plástico; Contatos: dourado

