




Soquete confeccionável

SDOAA030MSSFKPG



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	24,8
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 30
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11795



Soquete confeccionável

SDOAA030MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

