




Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSN0050A05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Aplicação	Ex zona 1	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Classificação de segurança		
Capacidade própria máx.	[nF]	3,8
Indutância própria máx.	[μH]	29,5
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material porca	latão, niquelado	
Notas		
Notas	Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.	
Quantidade	1 peça	

E11844



Cabo de conexão com soquete


ADOAH050MSN0050A05

conexão elétrica

cabo: 50 m, PUR / PVC, azul, Ø 6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco