


Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0015K08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.
Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).



Campo de aplicação

Característica especial

cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

976,3

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 43

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

latão, niquelado

Notas

Quantidade

1 peça



Cabo de conexão com soquete

ADOGH080MSS0015K08

conexão elétrica

cabo: 15 m, PUR, preto, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	tela