




Soquete confeccionável

SDOAH042VASFKPG



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 67; IP 69K	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	26,4
Dimensões	[mm]	38 x 20 x 36
Materiais	PBT; PA transparente	
Material do invólucro	PBT / PA, transparente	
Material porca	aço inoxidável	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	



Soquete confeccionável

SDOAH042VASFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT / PA, transparente; Bloqueio: aço inoxidável; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



Conexão

