




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Campo de aplicação

Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	cabo Patch cruzado; cabo Patch

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)

Dados mecânicos

Peso [g]	163,5
Materiais	PUR / PC
Material do invólucro	PUR / PC
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica - conector M12

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



E11898




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Conexão



conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC

