
E11898

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S





CE

Área de aplicação		
Modelo		cabo de Ethernet, código D
Aplicação		cabo Patch cruzado; cabo Patch
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-2570
Proteção		IP 67; IP 42; (conector M12 / conector RJ45)
Dados mecânicos		
Peso Peso	[g]	163,5
Materiais		PUR / PC
Material do invólucro		PUR / PC
Material porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
Conexão elétrica - conector M12		

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



E11898

Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S



Conexão elétrica

cabo: 2 m, PVC, verde, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²

Conexão

$$TxD+=\frac{1}{2}$$
 $TxD+$
 $RxD+=\frac{2}{2}$ $TxD+$
 $TxD-=\frac{3}{2}$ $TxD RxD-=\frac{4}{2}$ $TxD-$

Conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Corpo: PC

