


Cabo de conexão com conector

ASTAH050MSS0002H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC095

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	39 x 15 x 30
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

**Cabo de conexão com conector**

ASTAH050MSS0002H05

conexão elétricacabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco