




Soquete de instalação

EDOGH050MSS00,7E05(M16)



1 anel O



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 125 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,1
Rosca de instalação		M16
Materiais		zinco moldado sob pressão niquelado
Material do invólucro		zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Soquete de instalação


EDOGH050MSS00,7E05(M16)

conexão elétrica


cabo: 0,7 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: zinco moldado sob pressão, niquelado



Conexão



BK =
BN =
BU =
GN/YE =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
verde/amarelo
branco