


Conectores COMBICON

COMBICON screw terminal set

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11930

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de medição	[V]	250
Corrente de carga máx.	[A]	12; (2,5 mm ²)

Dados mecânicos

Materiais	PA; peças condutoras de corrente: liga de cobre estanhado	
Máx. torque de aperto	[Nm]	0,5...0,6

Notas

Notas	cores dos bornes: 2 x vermelho, 1 x preto, 1 x cinza, 1 x verde
Quantidade	5 peça