


Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0002C05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC547

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; Contatos banhados a ouro; cabo blindado

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção III

Capacidade de carga total [A] 4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 104,4

Dimensões [mm] 28 x 15 x 38

Materiais PUR

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11986



Cabo de conexão com soquete

ADOAH050MSS0002C05

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 5 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 1,0...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GY =	cinza
WH =	branco