


Cabos de conexão com conector de válvula

AVDAA031PLS0010H03



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão	sim; (VDR)
Capacidade de carga total [A]	5

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	491,5
Dimensões [mm]	28,5 x 29,5 x 47
Materiais	PP; FKM
Material do invólucro	PP / FPM

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
---------	-----------------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabos de conexão com conector de válvula


AVDAA031PLS0010H03

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: PP / FPM



Conexão



BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
marrom
azul
verde/amarelo