


Cabos de conexão com conector de válvula

AVDAB031PLS0010H03



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio	
Sem silicone		
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Proteção contra sobretensão		sim; (VDR)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	490
Dimensões	[mm]	28,5 x 24 x 49
Materiais		PP; FKM
Material do invólucro		PP / FPM
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	



Cabos de conexão com conector de válvula

AVDAB031PLS0010H03

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: PP / FPM; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
BU =
GN/YE =

Cores dos fios :
marrom
azul
verde/amarelo