


E11016



Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0014B12

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 65

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 51 x 26 x 58

Materiais latão niquelado

Material do invólucro latão, niquelado

Material porca latão, niquelado

Notas


Quantidade 1 peça

conexão elétrica

cabo: 14 m, PUR, preto, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo: latão, niquelado; Bloqueio: latão, niquelado



E11016



Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0014B12

Conexão