

E11017




Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC016
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80

E11017



Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	4
Versão do conector	M12

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm





Caixa separadora

ZDO4H059MSS0005H11

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo