

E11019




Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC020
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	12 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot


Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Caixa separadora

ZDO6H05DMSS0005H15

Conexão



	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo