




Cabo de conexão com soquete

ADOGA040VAS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11025



Cabo de conexão com soquete


ADOGA040VAS0010E04

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", reto; codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco