


Cabo de conexão com soquete

ADOAA040VAS0010E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC
--------------------	-----	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E11026



Cabo de conexão com soquete


ADOAA040VAS0010E04

conexão elétrica


cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 1/2", angular (90°); codificação: C; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado



Conexão



BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco