


# E11027



## Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER D34MM POM



### Área de aplicação

Resistência à pressão [bar] 8

### Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

### Dados mecânicos

Peso [g] 83,7

Dimensões [mm] G 1 1/2 / L = 60

Designação da rosca G 1 1/2

Materials Adaptador: POM

Conexão do sensor Adaptação de fixação Ø 34 mm

Conexão de processo conexão da rosca G 1 1/2 rosca externa

### Observações

Unidades por embalagem 1 peça