


E11034



Adaptador de instalação para sensores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 PVDF



1 anel O 44 x 2 mm

Campo de aplicação

Resistência à pressão [bar] 8

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...110

Dados mecânicos

Peso [g] 114,6

Dimensões [mm] G 1 1/2 / L = 65

Designação da rosca G 1 1/2

Materiais Adaptador: PVDF; anel de vedação: EPDM

Conexão do sensor conexão da rosca M30 x 1,5 Rosca interna

Conexão de processo conexão da rosca G 1 1/2 rosca externa

Notas

Quantidade 1 peça