




Jumper

VDOAH042MSS0003A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Jumper

VDOAH042MSS0003A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 3 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexão



Cores dos fios :
 BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

