


Soquete confeccionável

SDOAL070PLSFKPG



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...100

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

43,7

Dimensões

[mm]

59 x 29 x 38,5

Materiais

PBT

Material do invólucro

PBT

Material porca

PA

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E11043



Soquete confeccionável


SDOAL070PLSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...2,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x Rd24, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT; Bloqueio: PA; Contatos: dourado



Conexão

