

E11044




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030ZDS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11495

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 33
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		zinco moldado sob pressão
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11044



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030ZDS0005E03

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, preto, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: zinco moldado sob pressão



Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul