

E11057




Plugável

SSTA040MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11505

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 125 AC / < 150 DC

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...85

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 20 x 40 x 36

Materiais PA

Material do invólucro PA

Material porca latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11057



Plugável

SSTA040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais:

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

