

E11059




Cabo de conexão com soquete

ADOAG030--S0002A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E10197
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 65
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	26 x 8 x 16
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça


**Cabo de conexão com soquete**

ADOAG030--S0002A03

conexão elétricacabo: 2 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: interrupção

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: interrupção

**Conexão**

BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul