


E11065



Jumper

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 1,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)		
conexão elétrica - conector		






Jumper

VDOAH043MSS01,5H04STAH040MSS

conexão elétrica


Conexão



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Cores dos fios :
 preto
 marrom
 azul
 branco

conexão elétrica - soquete



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado