


E11066



Jumper

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector






Jumper

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

conexão elétrica


Conexão



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Cores dos fios :
 preto
 marrom
 azul
 branco

conexão elétrica - soquete



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado