




Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III


Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica		
cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)		




E11090



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0010E03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
azul