




Jumper

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	TPU	
Material do invólucro	TPU	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

Jumper

VDOAH043MSS0002H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexão



Cores dos fios :

BK = preto
 BN = marrom
 BU = azul
 WH = branco

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

