

E11095




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11495
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67; (se parafusado)
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 31
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11095



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0005E03

conexão elétrica

cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul