




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	10 x 10 x 31
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas


Quantidade		1 peça
------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)




E11096



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0010E03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
 azul