




Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0020E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67; (se parafusado)

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	10 x 10 x 31
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		1.4305 (aço inoxidável / 303)

Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica		
cabo: 20 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		

conexão elétrica - soquete		
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)		




E11097



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0020E03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
azul