




Soquete confeccionável

SDOGH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11511  
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



| Dados elétricos       |      |                   |
|-----------------------|------|-------------------|
| Tensão de operação    | [V]  | < 30 AC / < 36 DC |
| Condições ambientais  |      |                   |
| Temperatura ambiente  | [°C] | -25...90          |
| Proteção              |      | IP 67             |
| Dados mecânicos       |      |                   |
| Dimensões             | [mm] | 20 x 20 x 52,5    |
| Materiais             |      | PA                |
| Material do invólucro |      | PA                |
| Material porca        |      | latão, niquelado  |
| Notas                 |      |                   |
| Quantidade            |      | 1 peça            |

# E11103



## Soquete confeccionável

SDOGH050MSSFKPG

### conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Prensa Cabo: PG 7

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão

