




Jumper

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC017
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado





Jumper

VDOAH040MSS0001E04STGH040MSS

conexão elétrica

cabo: 1 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

