




Jumper

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS


Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E11111




Jumper

VDOAH040MSS01,5A03STGH030MSS

conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

