




Soquete confeccionável

SDOAH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11512
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 36
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E11112



Soquete confeccionável


SDOAH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Prensa Cabo: PG 7

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão

