



Suporte de fixação com curso fixo


FIXING/M12/MODUL/MS/END STOP

Artigo descontinuado

Descontinuado a partir de: 06/30/2024

Produtos alternativos: E12744

Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Modelo

com batente fixo

Dados mecânicos

Peso [g]

44,5

Instrução de instalação

Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional)

Dimensões [mm]

M16 x 1

Designação da rosca

M16 x 1

Diâmetro interno [mm]

12

Materiais

latão revestido com bronze branco; Porcas: latão revestido com bronze branco

Máx. torque de aperto [Nm]

7; (porcas de fixação: 20)

Acessórios

Material incluído

Porcas: 2

Notas

Quantidade

1 peça