


Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0005X03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11239

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	PBT; PA
Material do invólucro	PBT / PA
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0005X03

conexão elétrica


cabo: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PBT / PA; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
BK =
BU =

Cores dos fios :
marrom
preto
azul