



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0010A03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR / PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



E11130



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0010A03

Conexão



BN = Cores dos fios :
BK = marrom
BU = preto
azul