


Cabo de conexão com conector

ASTGH050MSS0010H05

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem halogênio
-------------------------	---------------

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
--------------------	-----	-------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Proteção	IP 67
----------	-------

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materiais	TPU
-----------	-----

Material do invólucro	TPU
-----------------------	-----

Material porca	latão, niquelado
----------------	------------------

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E11143



Cabo de conexão com conector

ASTGH050MSS0010H05

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5,6 mm; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GN/YE

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
WH =	branco
YE =	amarelo