


## Soquete confeccionável

SDOGH040PLSFKSK



## Dados elétricos

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Tensão de operação        | [V] | < 45 AC / < 70 DC |
| Capacidade de carga total | [A] | 4                 |

## Condições ambientais

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...60 |
| Proteção             |      | IP 67    |

## Dados mecânicos

|                       |      |              |
|-----------------------|------|--------------|
| Peso                  | [g]  | 13,5         |
| Dimensões             | [mm] | 18 x 18 x 52 |
| Materiais             |      | PA 6.6       |
| Material do invólucro |      | PA 6.6       |
| Material porca        |      | PA 6.6       |

## Observações

|                        |  |        |
|------------------------|--|--------|
| Unidades por embalagem |  | 1 peça |
|------------------------|--|--------|



## Soquete confeccionável


SDOGH040PLSFKSK

### conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,34...0,75 mm<sup>2</sup>; Isolamento dos fios: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); Revestimento do cabo: Ø 4...7,5 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA 6.6; Bloqueio: PA 6.6



### Conexão

