



## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

Característica especial

sem halogênio

## Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

&lt; 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão

sim; (VDR)

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 67

## Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiais

TPU

Material do invólucro

TPU

Material porca

latão, niquelado

## Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

## Acessórios

Material incluído

parafuso

área para marcação

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça

## Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S01,5H03STGH030MSS

### conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



### conexão elétrica

cabo: 1,5 m, PUR, sem halogênio; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

