


Plugável

SSTGF030ZDSFKPK

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC/DC
Classe de proteção		III

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	13 x 13 x 44
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		ZnAl / Ni

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E11158



Plugável


SSTGF030ZDSFKPK

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,34 mm²; Isolamento dos fios: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); Revestimento do cabo: Ø 4...5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: ZnAl / Ni



Conexão

