
E11174

Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0010H04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	27 x 15 x 39
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

E11174

Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0010H04

conexão elétrica


cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
WH =	branco