


Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 24 AC/DC

Proteção contra sobretensão sim; (VDR)

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Materiais TPU

Material do invólucro TPU

Material porca latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessórios

Material incluído parafuso
área para marcação

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAB031--S0001H03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio, preto; 3 x 0,5 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção B conforme padrões industriais, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

