


## Jumper

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

## Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67

## Dados mecânicos


Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

## Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

## conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



# E11191




## Jumper

VDOGH080MSS0001A06STGH080MSS

### conexão elétrica

cabo: 1 m, PUR, sem halogênio; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexão



### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

