

E11195




Soquete de instalação

EDOGH080MSS00,5E08

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11601

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



1 anel O


Dados elétricos		
Tensão de operação	[M]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Rosca de instalação		PG 9
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

Soquete de instalação

EDOGH080MSS00,5E08

conexão elétricacabo: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo: latão, niquelado

**Conexão**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo